



FZ036N

univers Drzwi lewe do obudowy IP44/54 1850x1300mm

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy	Montaż natynkowy
----------------------------	------------------

Wymiary

Wysokość	1800 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
--------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----