



FZ035R

Porte, univers, pour FR35* armoires, IP55, 500x1300 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 450 mm

Largeur 1250 mm

Profondeur 25 mm

Plastron, porte

Porte transparente No

Nombre de portes de l'armoire 2

Type de porte Porte butée

Type de poignée Poignée escamotable

Nombre de serrures 1

Matières

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Matière Acier

Traitement Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Gauche
Droite

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Type de verrouillage Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large 5

Connectivité

Type de montage Avec charnière

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur No

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui