



WH11643306A



basico: Prise 3x T13 avec affichage d'état, avec face pour combinaison Orange

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Orange |
| Code RAL | 2004 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 43.5 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm |
| Profondeur de montage | 7.5 mm |

Raccordement

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13 |
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm ² |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connection / prise | Raccordement à fiche |
| Avec fixation à griffes | Non |
| Type de montage | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | Sans |

Equipement

| | |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Oui |
| Avec fermeture | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Cache, porte

| | |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Oui |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Inscription | Sans inscription |
| Housse | Obturateur centrale |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Marquage | Sans marquage |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|