



L6825VERZ

**NH-Säkringslist OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Säkerhet**

Brandklass	I90
------------	-----

**Arkitektur**

Antal brandavvisande sidor	4
----------------------------	---

**Tillbehör**

Tillbehörstyp	Underdel Lock
---------------	------------------

**Konfiguration**

Överlapp	Nej
----------	-----

**Installation, montering**

Perforering botten	Ja
--------------------	----

**Dimensioner**

Höjd	88 mm
Bredd	150 mm
Längd	300 mm
Mätning A	300 mm
Inre höjd	50 mm
Invändig bredd	109 mm

**Material**

Material	Gips Stål
Behandling	Förzinkad

**Utrustning**

Skärmaterial	Stål
--------------	------

**Material**

Färg	Zink
------	------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

