



FZ034R

Tür, univers, für FR34* Schränke, IP55, 500x1050mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 450 mm

Breite 1000 mm

Tiefe 25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 2

Art der Schranktür Anschlagtür

Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links
Rechts

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Schließungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 4

Konnektivität

Montageart Mit Scharnier

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja