



FB6015007035

**FB, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, lichtgrijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	61 mm
Breedte	150 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	150 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	7270 - 7270 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	31
--	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 4
Aantal scheidingswanden	3
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

