



FB6015007030

Goulotte 60x150,gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	150 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	7270 - 7270 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	31
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Fiche technique du produit

FB6015007030

Photos | dessins

