



FB6015007030

**FB, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 61 mm   |
| Breedte       | 150 mm  |
| Lengte        | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 150 mm  |

**Deksel, deur**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal monteerbare deksels | 1 |
|----------------------------|---|

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 7270 - 7270 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------|

**Capaciteit**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 31 |
|------------------------------------------------------------|----|

**Materiaal**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 7030                    |
| Kleur                   | Grijs                   |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

**Samenstelling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3     |
| Inclusief kabelklem     | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

