



B09604



Minicanale 2 scomparti con coperchio avvolgente bianco TMU 30/2x10 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	30 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	180 - 180 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Numero scomparti	1
------------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

