



HI467

Invers. cmdo. manual 4P 3200A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	12000 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	3200 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} IEC60947	78 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	2106000 W
--	-----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
N.º de polos	4P

Dimensões

Altura	380 mm
Largura	598 mm
Profundidade	496 mm

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	1320 W
--------------------------------	--------