



HI465

Przełącznik zasilania I-0-II 4P 2000A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	2000 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	78 kA

Moc

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	1316000 W
--	-----------

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Układ biegunów	4P

Wymiary

Wysokość	380 mm
Szerokość	598 mm
Głębokość	496 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	712 W
--	-------