



HI465

### Invers. cmdo. manual 4P 2000A

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento $U_i$	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$	12000 V

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	2000 A
Corrente nominal de resistência de curta duração $I_{cw}$ IEC60947	78 kA

##### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	1316000 W
--	-----------

##### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão de giro longo
N.º de polos	4P

##### Dimensões

Altura	380 mm
Largura	598 mm
Profundidade	496 mm

##### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

##### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	712 W
--------------------------------	-------