



1082898900

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. S.1 bia pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Stampa Con stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si