



B01857



Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 60x60 G

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	2970 - 2970 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	1
Con pellicola protettiva	Sì

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

