



UDH3075125

Univerz. podlahová krabice s rozpěrkama, velikost 3, nastavitelná výška 75-125mm

Technické vlastnosti

Rozměry

Délka	498 mm
Minimální výška potěru	75 mm
Rozsah nivelace	75 - 125 mm
Jmenovitá velikost	340 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Vybavení

Vhodné pro instalaci těsnění	Ne
Se spodní deskou	Ne
Nasazení montážního krytu	Ano

Materiál

Materiál bočnice	Umělá hmota
------------------	-------------

Kryt, dveře

Typ víka	Záslepka
----------	----------

Funkce

Možnost oddělení krytu od základny	Ne
Vhodné pro podlahové žláby shora uzavřené	Ne
Vhodné pro zapuštěný podlahový kanál	Ano

Ilustrace a výkresy

