



GBA5005019016

installatiekan. alu bodem 50\*50mm alu RAL 9016

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	54 mm
Lengte	2000 mm

##### Deksel, deur

Aantal deksels	1
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	0 mm
breedte deur 3	0 mm

##### Afmetingen

Binnendoorsnede	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

##### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	25

##### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

##### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

##### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

##### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

##### Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

