



GBA5005019016

Canal GBA portamecanismos de aluminio, 50x50mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

Altura	54 mm
Anchura	54 mm
Longitud	2000 mm

Cubierta, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	2500 - 2500 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	15
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	25

Compatibilidad

Formato de apertura compatible	47 x 45 mm
--------------------------------	------------

Instalación, montaje

Perforación de base	No
---------------------	----

Materiales

Material	Aluminio
Tratamiento	Lacado
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de sujetadores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

