



FN6020PDW

### Porte partielle, quadro evo 600x200

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 200 mm |
| Largeur    | 700 mm |
| Profondeur | 43 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |

##### Matière

|            |           |
|------------|-----------|
| Code RAL   | 9010      |
| Couleur    | Blanc pur |
| Matériau   | Acier     |
| Traitement | Laqué     |

##### Architecture

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

##### Sécurité

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection      | Classe I                     |
| Classe de protection (IP) | IP43                         |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm |

##### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 0 |
|-------------------|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |