



FZ024R

Tür, univers, für FR24* Schränke, IP55, 1850x1050mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 1800 mm
 Breite 1000 mm
 Tiefe 25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein
 Anzahl Schranktüren 2
 Art der Schranktür Anschlagtür
 Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff
 Anzahl der Schlösser 1

Werkstoff

RAL Nummer 7035
 Farbe Lichtgrau
 Produktfarbe Lichtgrau
 Werkstoff Stahl
 Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links
Rechts

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
 Schließungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 4
 Anzahl Schlüssel 1

Konnektivität

Montageart Mit Scharnier

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja