



FZ024N

Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1069 mm
Breedte	498 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
Type slot	Zonder slot

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal rijen	7

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

