



FZ022N

Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1069 mm
Breedte	519 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Staafslot

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
Aantal rijen	7

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

