



FZ021W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP71x, 1069x269 mm, IP54

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 1069 mm |
| Šířka   | 269 mm  |
| Hloubka | 12 mm   |

##### Kryt, dveře

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ne             |
| Počet dveří rozvaděče | 1              |
| Typ dveří rozvaděče   | Částečné dveře |
| Typ rukojeti          | Výkyvná páka   |
| Počet zámků           | 1              |

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

##### Architektura

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vpravo |
|------------------------|--------|

##### Bezpečnost

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Stupeň krytí IP | IP54          |
| Typ uzamčení    | 3-bodová páka |

##### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet polí v šířce    | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 7 |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

#### Ilustrace a výkresy

