



FZ026W

**Dveře pravé s uzávěrem pro FP81x, 1219x269 mm, IP54**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1219 mm
Šířka	269 mm
Hloubka	12 mm

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výkyvná páka
Počet zámků	1

**Materiál**

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

**Architektura**

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	3-bodová páka

**Vybavení**

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	8

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

