



FZ025R

Tür, univers, für FR25* Schränke, IP55, 1850x1300mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 1800 mm
Breite 1250 mm
Tiefe 25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein
Anzahl Schranktüren 2
Art der Schranktür Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser 1

Werkstoff

RAL Nummer 7035
Farbe Lichtgrau
Produktfarbe Lichtgrau
Werkstoff Stahl
Oberfläche Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür Links
Rechts

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
Schließungstyp Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder 5
Anzahl Schlüssel 1

Konnektivität

Montageart Mit Scharnier

Kapazität

Anzahl Module 0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja