




FZ025B

**Aro de remate IP44 a.650 l.1300**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 702 mm  |
| Largura      | 1352 mm |
| Profundidade | 13 mm   |

**Equipamento**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de secções | 5 |
|-------------------|---|

**Materiais**

|            |             |
|------------|-------------|
| Cor        | Branco puro |
| Código RAL | 9010        |
| Material   | Aço         |

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Segurança**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP00 |
|-----------------------|------|

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |