



FP22SN

**Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x550x205mm**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1800 mm |
| Hloubka          | 205 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1 mm    |

**Bezpečnost**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Stupeň krytí IP | IP44            |
| Třída izolace   | Třída izolacell |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

**Instalace, montáž**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
|-----------------------------|----|

**Materiál**

|         |      |
|---------|------|
| Barva   | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |

**Vybavení**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet řad v rozvaděči | 12 |
|-----------------------|----|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 400 A |
|-----------------|-------|