



HI455

## Технічні характеристики

### Напруга

Номінальна напруга ізоляції $U_i$	1000 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	12000 V

### Електричний струм

Номінальний струм	315 A
Номінальний струм короточасної витримки $I_{cw}$ згідно з IEC 60947	15 kA
Номінальний умовний короткозамикальний струм $I_{cs}$ з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

### Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	207000 W
--	----------

### Архітектура

Кількість полюсів	4
Елемент керування/функціонування	Довга поворотна ручка
Тип полюса	4P

### Розміри

Висота	170 mm
Ширина	312 mm
Глибина	218 mm

### Елементи керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	Ні
---------------------------	----

### Кришка, дверцята

Можливість блокування	Так
-----------------------	-----

### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	120 - 240 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------