



HI455

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	1000 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	12000 V

Електричний струм

Номінальний струм	315 A
Номінальний струм короточасної витримки I_{cs} згідно з IEC 60947	15 kA
Номінальний умовний короткозамикальний струм I_{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	207000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	170 mm
Ширина	312 mm
Глибина	218 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	120 - 240 mm ²
---	---------------------------