



GS20039011

**Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in graphitschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Graphitschwarz
RAL Nummer	9011
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	50 mm
Tiefe	54 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Vorne

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Zubehör**

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----