



LLD289

**LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P+N 250A 400VAC odp.prawy AC22B**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH1

**Architektura**

Liczba biegunów 4

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 250 A

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B 250 A

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 15 - 15 Nm

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 200

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 1400

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 109 W

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 95 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 95 mm<sup>2</sup>

**Wymiary**

Wysokość 149,50 mm

Szerokość 280 mm

Długość 590 mm

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 8000 V

**Kabel**

Pozycja wejścia kabla Boczny

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak