



LLD289

Lastscheider NH1, AC22, 4p, handbed.rechts, standaard

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	250 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	15 - 15 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	109 W
----------------------------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm ²

Afmetingen

Hoogte	149,50 mm
Breedte	280 mm
Lengte	590 mm

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Kabel

Kabeldoorvoer positie	Zijkant
-----------------------	---------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja