



KN047

**Sammelschienenadapater L1-N 63A 4-polig**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Höhe                       | 19 mm      |
| Breite                     | 72 mm      |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 12 - 12 mm |
| Länge                      | 131 mm     |
| Abstand Sammelschienen     | 10 mm      |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |