



HI453

### Invers. cmdo. manual 4P 200A

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento $U_i$	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$	8000 V

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	200 A
Corrente nominal de resistência de curta duração $I_{cw}$ IEC60947	12 kA
Corrente nominal condicional de curto-círcuito $I_{cc}$ com fusíveis gl-gG	50 kA

##### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	131000 W
--	----------

##### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão de giro longo
N.º de polos	4P

##### Dimensões

Altura	135 mm
Largura	251 mm
Profundidade	218 mm

##### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

##### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	16,40 W
--------------------------------	---------

##### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	50 - 120 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------------