




HI453

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V

Електричний струм

Номінальний струм	200 A
Номінальний струм короточасної витримки I_{cs} згідно з IEC 60947	12 kA
Номінальний умовний короткозамикальний струм I_{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	131000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	135 mm
Ширина	251 mm
Глибина	218 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	16,40 W
--	---------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	50 - 120 mm ²
---	--------------------------