



WH20250903B

kallysto UP: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie + Befest.-Pl. + Front Grau

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180 °

Einstellungen

Minimale Einschaltdauer	0.20 s
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ausschaltverzögerungszeit	0 s

Beleuchtung

Schaltswelle	5 - 1000 lx
--------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	77 mm
Einbautiefe	20 mm
Montagehöhe	1.10 - 1.10 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein

Elektrischer Strom

Steuerstrom	1.30 - 1.30 mA
-------------	----------------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----