



WH20250903A

kallysto DéTECT. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
angle de détection horizontal	90 - 180 °

Réglages

Temporisation minimal	0.20 s
Luminosité de déclenchement, réglable	Oui
Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui

Éclairage

Seuil de détection	5 - 1000 lx
--------------------	-------------

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	60 mm
Profondeur de montage	20 mm
Hauteur de montage	1.10 - 1.10 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Matière	Polycarbonate (PC)
Finition	Mat

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
Montage au plafond possible	Non

Courant électrique

Courant de commande	1.30 - 1.30 mA
---------------------	----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. de transmission latérale	8 m

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----