



LLD221

**NH1-NL3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse

NH1

**Architektur**

Polanzahl

3

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

250 A

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B

250 A

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment

15 - 15 Nm

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

200

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

1400

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

82 W

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

95 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

95 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe

74.50 mm

Breite

280 mm

Länge

590 mm

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

1000 V

Stossspannungsfestigkeit

8000 V

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle

Seite

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja