



WH25140309C



**kallysto line UP komplett: 2x Druck-Impulstaster Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Braun

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 46 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Serientaster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja