



30753505

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

##### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Materiál

Barva Šedá

7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

##### Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud IN 10 A

##### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

##### Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka