



FZ016N

Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1050 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	919 mm
Breedte	498 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Type slot	Zonder slot

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal verdelerrijen	6

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

