



FZ010W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP54

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	769 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výkyvná páka
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	3-bodová páka

Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet řad v rozvaděči	5

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----