



L2212

tehalit.VK flex 10 Kanał grzebieniowy L=250mm samoprzylepny jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|-------------------------|---------|
| Wysokość | 10 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Długość | 250 mm |
| Szerokość szczeliny | 8 mm |
| Szerokość gniazda/slotu | 4,50 mm |

Sprzęt

| | |
|----------------------------|-----|
| Pokrywa w zakresie dostawy | Nie |
|----------------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
|----------|---------------|

Funkcje

| | |
|------------------|-----|
| Jest samogasnący | Tak |
|------------------|-----|

Normy

| | |
|----------------------------|----|
| Klasa palności według UL94 | V0 |
|----------------------------|----|

Materiały

| | |
|-------|------------|
| Kolor | Jasnoszary |
|-------|------------|

Architektura

| | |
|------------|-----|
| Elastyczny | Tak |
|------------|-----|

Konfiguracja

| | |
|----------------|-----------|
| Ścianka boczna | Rowkowana |
|----------------|-----------|

Łączność

| | |
|----------------|---------------|
| Rodzaj montażu | Samoprzylepny |
|----------------|---------------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

