




13383502

Okvir, 1-struki, W.1 s bijelim osvjetljenjem 12-24V, NŽ

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	23 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da