



HNG75125

tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 75x125mm, PC-ABS, jasnoszary

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 75 mm   |
| Szerokość               | 125 mm  |
| Długość                 | 2000 mm |
| Szerokość szczeliny     | 5 mm    |
| Szerokość gniazda/slotu | 7,50 mm |

##### Sprzęt

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Pokrywa w zakresie dostawy | Tak |
|----------------------------|-----|

##### Materialy

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | PC/ABS |
|----------|--------|

##### Funkcje

|                  |     |
|------------------|-----|
| Jest samogasnący | Tak |
|------------------|-----|

##### Normy

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Klasa palności według UL94 | V0 |
|----------------------------|----|

##### Materialy

|         |            |
|---------|------------|
| Kolor   | Jasnoszary |
| Kod RAL | 7035       |

##### Architektura

|            |     |
|------------|-----|
| Elastyczny | Nie |
|------------|-----|

##### Konfiguracja

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ścianka boczna | Rowkowana |
|----------------|-----------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |