



FZ015R

Tür, univers, für FR15\* Schränke, IP55, 1700 x 1300mm

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	1650 mm
Breite	1250 mm
Tiefe	25 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Architektur**

Position Schranktür	Links Rechts
---------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Schliessungstyp	Ohne Schloss

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
---------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Mit Scharnier
------------	---------------

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----