



FZ015R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR15x

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy	Montaż natynkowy
----------------------------	------------------

Wymiary

Wysokość	1650 mm
Szerokość	1250 mm
Głębokość	25 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	2
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Dźwignia obrotowa
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy Prawy
------------------------	---------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Typ blokowania	Bez zamka

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
--------------------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Z zawiasem
----------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----