



FZ015N

Dveře levé pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44/54

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 919 mm |
| Šířka   | 248 mm |
| Hloubka | 12 mm  |

##### Kryt, dveře

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ne             |
| Počet dveří rozvaděče | 1              |
| Typ dveří rozvaděče   | Částečné dveře |
| Počet zámků           | 0              |

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

##### Architektura

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo |
|------------------------|-------|

##### Bezpečnost

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stupeň krytí IP | IP54      |
| Typ uzamčení    | Bez zámků |

##### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet polí v šířce    | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 6 |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|