



L2242

Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogène 40mm L=500mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 0 mm |
| Largeur | 0 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Largeur des découpes latérales | 8 mm |
| Largeur de languette | 4.50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Non |
|-------------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

Matière

| | |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | Oui |
|----------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Connectivité

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | Autocollant |
|-----------------|-------------|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

