



L2242

**tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm samoprzylepny jasnoszary**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	0 mm
Szerokość	0 mm
Długość	500 mm
Szerokość szczeliny	8 mm
Szerokość gniazda/slotu	4,50 mm

**Sprzęt**

Pokrywa w zakresie dostawy	Nie
----------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

**Funkcje**

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

**Normy**

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

**Architektura**

Elastyczny	Tak
------------	-----

**Konfiguracja**

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Samoprzylepny
----------------	---------------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

