




FZ014N



Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	919 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet řad v rozvaděči	6

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

